


DTF ホットメルトパウダー溶かし用オーブン 使用説明書

- ・面倒なホットメルトパウダー溶かし工程が、置くだけ2分30秒！
- ・フィルム印刷後の仮乾燥にも有効です (5-10 秒)

背面左側 ●電源スイッチ (ON 後、約 5 分で 120℃に到達します)



セットボタン

●温度設定

セット→上下ボタンで設定→セット

●タイマー設定

セット→上下ボタンで設定→セット

↑ボタンでタイマースタート


時間到達後ブザーが鳴ります (↑ボタンで停止)

< 参考設定値 > 125℃/2分15秒(135秒)
120℃/2分30秒(150秒)

●付属のストッパーを取付してください (要六角レンチ)



●温度センサーは熱板裏側にあります 予備が付属します



電圧：100V/110V 最大消費電力：1350W ブレーカー落ちにご注意ください

温度設定：MAX130℃

付属品：電源ケーブル / 蓋ストッパー + ネジ 2 個 / 交換用温度センサー + カシメ 2 個

対応フィルムサイズ：最大 A3 ノビ (330mm×480mm)

製品保証期間：納入後 1 年間